



Beskontaktni prekidač SIES-QB-PO-K-L

Broj artikla: 150489
Proizvod u napuštanju

FESTO

[induktivno, poseban oblik.](#)

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2023. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Nominalni uklopni razmak	2 mm
Osiguran uklopni razmak	1,6 mm
Faktori redukcije	Aluminij = 0,45 Nehrđajući čelik St 18/8 = 0,8 Bakar = 0,35 Mjed = 0,5 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
Točnost ponavljanja	0,1 mm
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Isklopnik
Maks. uklopna frekvencija	1.200 Hz
Maks. uklopna frekvencija DC	1.200 Hz
Maks. izlazna struja u ovisnosti o temperaturi	200 mA kod ≤ 50 °C 150 mA kod ≤ 85 °C
Pad napona	3,2 V
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	10 %
Struja praznog hoda	≤ 30 mA
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	3-žilno Kabel
Duljina kabla	2,5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Veličina	12x26x40 mm
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Način ugradnje	poravnano
Težina proizvoda	170 g
Material housing	PBT ojačan
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Mehanička zaštita	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L