


Prekidač blizine SIES-V3B-PS-S-L

Broj dijela: 150491

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Navedeno (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi
Nazivna uklopna udaljenost	2 mm
Osigurana uklopna udaljenost	1.6 mm
Faktori redukcije	Aluminij = 0,45 Plemeniti čelik St 18/8 = 0,7 Bakar = 0,3 Mesing = 0,5 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-25 °C...85 °C
Točnost ponavljanja	0.1 mm
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Normalno otvoren
Maksimalna frekvencija prebacivanja	1200 Hz
Maks.preklopna frekvencija DC	1200 Hz
Maksimalna izlazna struja ovisno o temperaturi	200 mA pri ≤ 50 °C 150 mA pri ≤ 85 °C
Pad napona	3.2 V
Snaga kratkog spoja	taktiranje
Područje pogonskog napona DC	10 V...30 V
Mrežkanje	10 %
Struja bez opterećenja	30 mA
Zaštita od obrnutog polariteta	za sve električne priključke
Električni priključak	3 pol M8x1 Utikač
Izvedbena veličina	15x20x30 mm
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Vrsta instalacije	Ispiranje
Težina proizvoda	120 g
Materijal za kućište	Lijeveni cink
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta

Svojstvo	Vrijednost
Klasa zaštite	IP67
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Odabir dodatnih informacija senzora	Poseban dizajn
Električni izlaz	PNP
Odabir verzije senzora	Standard