


Stezni modul EV-25-4

Broj dijela: 150684

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	4 mm
Stezna površina	Ø 25
Položaj montaže	po želji
Način rada	jednoradni
Radni tlak	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...40 °C
Težina proizvoda	24 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak	M3
Materijal za kućište	Lijevani aluminij
Materijalna membrana	TPE-U (PU)