



Beskontaktni prekidač SMEO-1-S-24-B

Broj artikla: 150847

FESTO

s Reedovim kontaktom, bez ugradbenog kompleta za pričvršćenje.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	Izvedba u bloku
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Mjerna veličina	Pozicija
Princip mjerenja	magnetični Reed
Temperatura okoline	-20 ... 70 °C
Točnost ponavljanja	0,2 mm
Uklopni izlaz	s kontaktom, bipolarno
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Uklopno vrijeme	≤ 0,5 ms
Maks. uklopna frekvencija	500 Hz
Maks. izlazna struja	1 A
Maks. uklopna snaga AC	27 VA
Maks. uklopna snaga DC	27 W
Otpornost na kratki spoj	ne
Otpornost na preopterećenje	ne postoji
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Zaštita od zamjene polova	ne
Električni spoj 1, tip konektora	Utikači
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Električni spoj 1, broj pinova/žica	3
Odlazni smjer, priključak	uzduž
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	20 g
Boja, kućište	crno
Material housing	Epoksidna smola PET Čelik Cinkov tlačni lijev
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L