



Prekidač blizine SME-1-S-24-B

Broj dijela: 150850

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Konstrukcija | Blok konstrukcija |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Mjerna veličina | Položaj |
| Princip mjerenja | elektromagnetski Reed |
| Temperatura okoline | -20 °C...70 °C |
| Točnost ponavljanja | 0.2 mm |
| Uklopni izlaz | s bipolarnim kontaktom |
| Funkcija sklopnog elementa | Normalno otvoren |
| Vrijeme uključivanja | 0.5 ms |
| Maksimalna frekvencija prebacivanja | 500 Hz |
| Maksimalna izlazna struja | 1 A |
| Maksimalni uklopni kapacitet AC | 27 VA |
| Maks. preklopni kapacitet DC | 27 W |
| Snaga kratkog spoja | ne |
| Otpornost na preopterećenje | nedostupno |
| Područje pogonskog napona DC | 0 V...30 V |
| Zaštita od obrnutog polariteta | ne |
| Električni priključak 1, vrsta priključka | Utikač |
| Električni priključak 1, tehnika spajanja | M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104 |
| Električni priključak 1, broj pinova / žica | 3 |
| Smjer izlaznog priključka | uzdužno |
| Vrsta montaže | s priborom |
| Položaj montaže | po želji |
| Težina proizvoda | 45 g |
| Boja kućišta | crno |

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Materijal za kućište | Epoksidna smola PET Čelik Pocinčani čelik Lijevani cink |
| Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela | -5 °C...70 °C |
| Klasa zaštite | IP67 |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |