

# Profilna letva SLZS-40- -

Broj artikla: 150919

FESTO

Ukupna duljina profila odgovara 230 mm plus hod.



Prikaz primjera

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	T-utor za beskontaktno senzore
Maks. duljina profila	2.800 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Senzorska letva
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom i vijkom
Material of profile	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material screws	visokolegirani čelik