

Jednosmjerni ventil za kontrolu protoka GRLA-1/8-RS-B

Broj dijela: 151169

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija nepovrata prigušnice za ispušni zrak
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Element za podešavanje	Nazubljeni vijak
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice	340 l/min
Normalni nazivni protok u nepovratnom smjeru	260 l/min...420 l/min
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Pomorska klasifikacija	vidi potvrdu
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Položaj montaže	po želji
Radni tlak za puni temperaturni raspon	0.3 bar...10 bar
Normalan protok u smjeru prigušnice 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bara, 87-> 0 psi)	615 l/min
Normalan protok u nepovratnom smjeru 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bara, 87-> 0 psi)	470 l/min...760 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Maksimalni moment zatezanja	6 Nm
Težina proizvoda	30 g

Svojstvo	Vrijednost
Materijal otvora za uvrtnje	Kovana aluminijska legura
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za regulacijski vijak	Mesing
Materijal za zakretni spoj	Lijevani cink