


Prigušni ventil GRLO-M5-B

Broj dijela: 151181

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija gasa
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	M5
Element za podešavanje	Vijak s prorezom
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice	95 l/min
Radni tlak	0 bar...10 bar
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Nazivna veličina	2 mm
Položaj montaže	po želji
Normalan protok u smjeru prigušnice 0,6→ 0 MPa (6→ 0 bara, 87→ 0 psi)	169 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Maksimalni moment zatezanja	1.5 Nm
Težina proizvoda	11 g
Materijal otvora za uvrtnje	Mesing poniklane

Svojstvo	Vrijednost
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za regulacijski vijak	Mesing
Materijal za zakretni spoj	Lijevani cink