

Prigušno-povratni ventil GRLZ-M5-RS-B

Broj artikla: 151186

FESTO

za prigušivanje dolaznog zraka, sa zakretnim priključkom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija dolaznog zraka-prigušivanja-nepovratna
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	M5
Element namještanja	Narovašeni vijak
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	95 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	76 ... 95 l/min
Pogonski tlak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	169 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	135 ... 170 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Nazivni promjer	2 mm
Maks. pritezni moment	1,5 Nm
Težina proizvoda	12 g
Material of threaded plug	Mjed poniklano
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Mjed
Material swivel fitting	Cinkov tlačni lijev