



Prigušno-povratni ventil GRLZ-1/8-PK-4-RS-B

Broj artikla: 151193

FESTO

za prigušivanje dolaznog zraka, sa zakretnim priključkom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija dolaznog zraka-prigušivanja-povratna
Pneumatski priključak 1	PK-4 sa slijepom maticom
Pneumatski priključak 2	G1/8
Element namještanja	Narovašeni vijak
Vrsta pričvršćenja	na uvrtanje
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	230 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	190 ... 240 l/min
Pogonski tlak	0,3 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pogonski medij	filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm filtrirani, nauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Normalni protok u smjeru prigušenja 6 -> 0 bara	360 l/min
Normalni protok u povratnom smjeru 6 -> 0 bara	295 ... 375 l/min
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	6 Nm
Težina proizvoda	25 g
Informacija o materijalu, navojni čep	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, regulacioni vijak	Mjed
Informacija o materijalu, zakretni priključak	Cinkov tlačni lijev