


# Prigušno-povratni ventil GRLZ-1/4-PK-6-B

Broj artikla: 151197  
Proizvod u napuštanju

FESTO

za prigušivanje dolaznog zraka, sa zakretnim priključkom.  
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2024. Alternativni proizvod vidi  
Support Portal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija dolaznog zraka-prigušivanja-nepovratna
Pneumatski priključak 1	za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 6 mm s maticom
Pneumatski priključak 2	Vanjski navoj G1/4
Element namještanja	Vijak s prorezom
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	540 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	410 ... 585 l/min
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	0,3 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	840 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	635 ... 910 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Nazivni promjer	6 mm
Maks. pritezni moment	11 Nm
Težina proizvoda	45 g
Material of threaded plug	Aluminijska legura za gnječenje
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Mjed
Material swivel fitting	Cinkov tlačni lijev