


Prigušno-povratni ventil GRLZ-1/4-RS-B

Broj artikla: 151198

FESTO

za prigušivanje dolaznog zraka, sa zakretnim priključkom.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Funkcija ventila | Funkcija dolaznog zraka-prigušivanja-nepovratna |
| Pneumatski priključak 1 | Unutarnji navoj G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | Vanjski navoj G1/4 |
| Element namještanja | Narovašeni vijak |
| Vrsta pričvršćenja | na uvrtanje |
| Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja | 610 l/min |
| Normalni nazivni protok u povratnom smjeru | 450 ... 820 l/min |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | 0,3 ... 10 bar |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1.200 l/min |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 885 ... 1615 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Nazivni promjer | 6 mm |
| Maks. pritezni moment | 11 Nm |
| Težina proizvoda | 59 g |
| Material of threaded plug | Aluminijska legura za gnječenje |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material seals | NBR |
| Material adjusting screw | Mjed |
| Material swivel fitting | Cinkov tlačni lijev |