


Izjednačenje duljina VAL-1/4-20

Broj artikla: 151211

★ Osnovni proizvodni program

za zdjelice vakuumske usisne zdjelice

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Izjednačenje visine držača usisne zdjelice	20 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore
Pogonski tlak	-0,95 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	118 g
Vrsta pričvršćenja	With male thread M26x1.5
Pričvršćenje usisne zdjelice	G 1/4
Vakuumski priključak	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	Aluminij
Material bracket	Aluminij POM visokolegirani čelik, nehrđajući