

Jednosmjerni ventil za kontrolu protoka GR-1/8-B

Broj dijela: 151215

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Funkcija ventila | Jednosmjerna funkcija kontrole protoka |
| Pneumatski priključak 1 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/8 |
| Element za podešavanje | Nazubljeni vijak |
| Vrsta montaže | neobavezno: Montaža prednje ploče s prolaznim provrtom |
| Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice | 210 l/min |
| Normalni nazivni protok u nepovratnom smjeru | 180 l/min...275 l/min |
| Radni tlak | 0.5 bar...10 bar |
| Temperatura okoline | -20 °C...60 °C |
| Materijal za kućište | Kovana aluminijska legura |
| Zaštita od eksplozije | Obratite pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| Položaj montaže | po želji |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Srednja temperatura | -20 °C...60 °C |
| Nazivna veličina | 3 mm |
| Težina proizvoda | 31 g |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalne brtve | NBR |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------------------|---------------------------|
| Materijal rukava | POM |
| Materijal za regulacijski vijak | visokolegirani čelik |
| Materijal matica | Kovana aluminijska legura |