


# Prekidač blizine SMEO-4U-S-LED-24 B

Broj dijela: 151526

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstrukcija	okruglo
Odobrenje	RCM oznaka
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
Princip mjerenja	elektromagnetski Reed
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Točnost ponavljanja	0.2 mm
Uklopni izlaz	s bipolarnim kontaktom
Funkcija sklopnog elementa	Normalno otvoren
Vrijeme uključivanja	0.5 ms
Vrijeme isključivanja	0.03 ms
Maksimalna frekvencija prebacivanja	800 Hz
Maksimalna izlazna struja	500 mA
Maks. preklopni kapacitet DC	10 W
Induktivni zaštitni krug	prilagođena zavojnicama MZ, MY, ME
Snaga kratkog spoja	ne
Područje pogonskog napona DC	12 V...27 V
Mrežkanje	10 %
Zaštita od obrnutog polariteta	ne
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104
Električni priključak 1, broj pinova / žica	3
Vrsta montaže	s priborom
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	6 g
Materijal za kućište	PET
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta
Klasa zaštite	IP67
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L