

Prigušni ventil GRLO-10-UNF-B

Broj artikla: 151569

FESTO

bez povratne funkcije, sa zakretnim priključkom.
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------|--|
| Funkcija ventila | Prigušna funkcija |
| Pneumatski priključak 1 | UNF10-32 |
| Pneumatski priključak 2 | UNF10-32 |
| Element namještanja | Vijak s prorezom |
| Vrsta pričvršćenja | na uvrtnje |
| Pogonski tlak | 0 ... 10 bar |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Pogonski medij | filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm filtrirani, nauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |