



# Cilindar s vlačnom motkom DNG-6"- -PPV-A-S2

Broj artikla: 151581

FESTO

zasnovano na ISO 15552, NF E 49 003.1 i UNI 10 290, za beskontaktno očitavanje, s obostrano podesivim prigušivanjem krajnjih položaja.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                              | Vrijednost  |
|---------------------------------------|---|
| Hod                                   | 0,04 ... 78,74 "  |
| Promjer klipa                         | 6"  |
| Navoj klipnjače                       | UNF1 1/2-12   |
| Zasnovano na normi                    | ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Prigušivanje                          | PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo                         |
| Kraj klipnjače                        | Vanjski navoj   |
| Pogonski tlak                         | 8,7 ... 145 Psi   |
| Način funkcioniranja                  | dvoradno  |
| Pogonski medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                         |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja   | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)                       |
| Temperatura okoline                   | -4 ... 176 °F   |
| Duljina prigušivanja                  | 1,57 "  |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje  | 2.543 lbf   |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 2.712 lbf   |
| Prirast težine po 10 mm hoda          | 6,7 oz  |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm          | 609 oz  |
| Pneumatski priključak                 | NPT3/4-14   |