


Utičnica spojke KDMS6-1/4-A

Broj artikla: 151776

FESTO

samozaustavno, za sigurnosnu spojku prema ISO 4414



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Nazivni promjer | 8 mm |
| Pokaz tlaka | optički |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 12 bar |
| Normalni nazivni protok | 1.742 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Nazivni moment pritezanja | 9,5 Nm |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja | ± 15 % |
| Težina proizvoda | 167 g |
| Pneumatski priključak 1 | Vanjski navoj G1/4 |