


# Utikač spojke KSS6-1/8-A

Broj artikla: 151781  
Proizvod u napuštanju

FESTO

za samozapornu spojku savitljivih cijevi,  
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2018. Alternativni proizvod vidi  
Support Portal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	5 mm
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	963 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Dozvola	BIA TÜV
Nazivni moment pritezanja	5 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 15 %
Težina proizvoda	19 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno