


L priključak LJK-M5-I/I

Broj artikla: 151783

FESTO

s bočnim priključkom za zrak za vakuumsku usisnu zdjelicu, okretan za 360 °



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski tlak	-0,95 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	20 g
Pričvršćenje usisne zdjelice	M5
Vakuumski priključak	M5