


Vod utičnice KMPYE-5

Broj artikla: 151909

FESTO

pred ugrađeno, za proporcionalni razvodnik.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 61076-2-101
Identifikacija kabela	s priborom
Težina proizvoda	305 g
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	okruglo
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	M12x1, A-coded u skladu s EN 61076-2-101
Električni spoj 1, broj pinova/žica	4
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	4
Električni spoj 1, tip ugradnje	Screw-type lock with hex A/F 18 mm and longitudinal knurl
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, tip konektora	Kabel
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 2, broj pinova/žica	4
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	4
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Strujna opteretivost	4 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	2,5 kV
Duljina kabela	5 m
Uvjeti ispitivanja kabela	Uvjeti ispitivanja na upit
Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela	≥ 90 mm
Promjer kabela	6,2 mm
Odstupanje promjera kabela	± 0,3 mm
Struktura kabela	4x0,25 zaslonjeno
Nazivni presjek vodiča	0,25 mm ²
Krajevi žila	Cut off bluntly
Mehanička zaštita	IP65
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-40 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-25 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Material cable sheath	PVC
Boja, kabelski plašt	sivo
Material housing	PA
Boja, kućište	crno
Material screw-type lock	PA
Material electrical contact	Mjed