


Linearni pogon DGO-1"" - -PPV-A-B

Broj dijela: 15230

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	0,04 in...157 in
Promjer klipa	1" "
Prigušenje	pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo
Vodilica	Klizna vodilica
Princip za zahvat	nepozitivno (magnet)
Radni tlak	1.5 bar...7 bar
Način rada	dvoradni
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Duljina prigušenja	19 mm
Pneumatski priključak	1/8 NPT