


Usisna napa nabranog mijeha VASB-125-3/8-PUR

Broj artikla: 152610

FESTO

s brtvenim prstenom OL.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	7 mm
Promjer sisaljke	125 mm
Efektivni promjer usisavanja	105 mm
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore okruglo, nabrani mijeh 1,5-struki
Pogonski medij	atmosferski zrak
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Sila odvajanja kod vakuuma 70%	606 N
Navoj za pričvršćenje	G3/8
Pričvršćenje sisaljke	G3/8
Vakuumski priključak	G3/8
Tvrdoća po Shoreu	62
Informacija o materijalu, navojni čep	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, sisaljka	TPE-U(PU)