

Plastična savitljiva cijev PAN-12X1,75-SI

Broj artikla: 152702

FESTO

izvana kalibrirano, za QS utične priključke, CN i CK poliamidni priključci, poliamid (u proizvodnji prehrambenih artikala nije dozvoljeno).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	12 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	64 mm
Unutarnji promjer	8,4 mm
Min. radijus savijanja	29 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,7 MPa
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 17 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 246,5 psi
Dozvola	TÜV
Maritime classification	see certificate
Mjesto izdavanja certifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,06 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 12 mm
Boja	srebrno
Tvrdoća po Shoreu	D 55 +/- 3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	TPE-A