

# Beskontaktni prekidač SMT0-4U-NS-S-LED-24



Broj artikla: 152743

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

sa svjetlećom diodom i integriranim zaštitnim spojem bez kompleta za pričvršćenje.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                     | Vrijednost   |
|--|--|
| Oblik  | okruglo  |
| Zasnovano na normi                           | EN 60947-5-2   |
| Dozvola                                      | RCM Mark   |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)          | prema EU-EMV-smjernici<br>in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC<br>To UK RoHS instructions          |
| Materijal - napomena                         | RoHS sukladno  |
| Mjerna veličina                              | Pozicija   |
| Princip mjerenja                             | magnetski induktivno   |
| Temperatura okoline                          | -25 ... 70 °C  |
| Točnost ponavljanja                          | 0,2 mm   |
| Uklopni izlaz                                | NPN  |
| Funkcija sklopnog elementa                   | Uklopnik   |
| Uklopno vrijeme                              | 0,5 ms   |
| Isklopno vrijeme                             | 0,5 ms   |
| Maks. izlazna struja                         | 200 mA   |
| Maks. uklopna snaga DC                       | 6 W  |
| Pad napona                                   | ≤ 2 V  |
| Induktivni zaštitni spoj                     | ugrađeno   |
| Najmanja struja tereta                       | 0,1 mA   |
| Preostala struja                             | ≤ 0,01 mA  |
| Otpornost na kratki spoj                     | u taktu  |
| Otpornost na preopterećenje                  | postoji  |
| Područje pogonskog napona DC                 | 10 ... 30 V  |
| Preostala valovitost                         | 10 %   |
| Zaštita od zamjene polova                    | za sve električne priključke                                   |
| Električni spoj 1, tip konektora             | Utikači  |
| Električni spoj 1, tehnologija spajanja      | M8x1, A-coded to EN 61076-2-104                                |
| Električni spoj 1, broj pinova/žica          | 3  |
| Električni spoj 1, tip ugradnje              | Zakretno zabravljenje  |
| Odlazni smjer, priključak                    | uzduž  |
| Material electrical contact                  | Brass, gold-plated   |
| Vrsta pričvršćenja                           | s priborom   |
| Maks. pritezni moment                        | 0,8 Nm   |
| Položaj ugradnje                             | proizvoljno  |
| Težina proizvoda                             | 6 g  |
| Boja, kućište                                | crno   |
| Material housing                             | PA<br>PET<br>PUR   |
| Indikacija stanja sklapanja                  | LED žuti   |
| Mehanička zaštita                            | IP67   |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B2-L   |