


Profilna letva SLMS-16- -

Broj artikla: 152744

FESTO

za montažu beskontaktnih prekidača na linearnu jedinicu SLM.
Ukupna duljina profila odgovara 154 mm plus hod.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	T-utor za beskontaktno senzore
Maks. duljina profila	2.800 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Senzorska letva
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom i vijkom
Material of profile	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material screws	visokolegirani čelik