

Plastična savitljiva cijev PU-1/4-B-SW

Broj artikla: 15275

FESTO

za CN- i CK-priključke, posebno savitljiva i sigurna od stvaranja koljena, poliuretan (nije dozvoljen u proizvodnji hrane).

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.

Maksimalan tlak dozvoljen je kod maksimalne temperature .



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	6,35 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	22 mm
Unutarnji promjer	4 mm
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 10 bar
Temperatura okoline	-30 ... 60 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,024 kg/m
Boja	crno