

Kutna ploča za ulančavanje NAVW-1/4-NPT-1

Broj artikla: 152792

FESTO

sa slikom rupa prema DIN ISO 5599/1 za sklop podnožja, priključci bočno i dolje.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	110 mm
Pogonski tlak	0 ... 16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	s prolaznim provrtom
Priključak, upravljački zrak 12	1/8 NPT
Priključak, upravljački zrak 14	1/8 NPT
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak 2	1/4 NPT
Pneumatski priključak 4	1/4 NPT