


Kutna ploča za ulančavanje NAVW-3/8-NPT-2

Broj artikla: 152793

FESTO

sa slikom rupa prema DIN ISO 5599/1 za sklop podnožja, priključci bočno i dolje.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	135 mm
Pogonski tlak	0 ... 16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	s prolaznim provrtom
Priključak, upravljački zrak 12	1/8 NPT
Priključak, upravljački zrak 14	1/8 NPT
Pneumatski priključak 1	3/8 NPT
Pneumatski priključak 2	3/8 NPT
Pneumatski priključak 4	3/8 NPT