

# Beskontaktni prekidač SMT0-4U-PS-K-LED-24



Broj artikla: 152836

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

sa svjetlećom diodom i integriranim zaštitnim spojem bez kompleta za pričvršćenje.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	okruglo
Zasnovano na normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Mjerna veličina	Pozicija
Princip mjerenja	magnetski induktivno
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Točnost ponavljanja	0,2 mm
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Uklopno vrijeme	≤ 5 ms
Isklopno vrijeme	≤ 5 ms
Maks. izlazna struja	200 mA
Maks. uklopna snaga DC	6 W
Pad napona	≤ 2 V
Induktivni zaštitni spoj	ugrađeno
Najmanja struja tereta	0,1 mA
Preostala struja	≤ 0,01 mA
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Otpornost na preopterećenje	postoji
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	10 %
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni spoj 1, tip konektora	Kabel
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 1, broj pinova/žica	3
Odlazni smjer, priključak	uzduž
Duljina kabla	2,5 m
Svojstvo vodiča	Standard
Boja, kabelski plašt	sivo
Material cable sheath	PVC
Material insulation	PVC
Krajevi žila	pokositreno
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Maks. pritezni moment	0,8 Nm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	70 g

Svojstvo	Vrijednost
Boja, kućište	crno
Material housing	PET
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L