

Beskontaktni prekidač SMT0-4U-NS-K-LED-24



Broj artikla: 152837

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

sa svjetlećom diodom i integriranim zaštitnim spojem bez kompleta za pričvršćenje.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	okruglo
Zasnovano na normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Mjerna veličina	Pozicija
Princip mjerenja	magnetski induktivno
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Točnost ponavljanja	0,2 mm
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Uklopno vrijeme	≤ 5 ms
Isklopno vrijeme	≤ 5 ms
Maks. izlazna struja	200 mA
Maks. uklopna snaga DC	6 W
Pad napona	≤ 2 V
Induktivni zaštitni spoj	ugrađeno
Najmanja struja tereta	0,1 mA
Preostala struja	≤ 0,01 mA
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Otpornost na preopterećenje	postoji
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	10 %
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni spoj 1, tip konektora	Kabel
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 1, broj pinova/žica	3
Odlazni smjer, priključak	uzduž
Duljina kabla	2,5 m
Svojstvo vodiča	Standard
Boja, kabelski plašt	sivo
Material cable sheath	PVC
Material insulation	PVC
Krajevi žila	pokositreno
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Maks. pritezni moment	0,8 Nm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	70 g

Svojstvo	Vrijednost
Boja, kućište	crno
Material housing	PET
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L