


# Paralelni komplet EAMM-U-110-D60-60H-120-S1

Broj dijela: 1530621

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	110
Položaj montaže	po želji
Omjer prijenosa	1:1
Maks. broj okretaja	5000 rpm
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	799 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski moment u praznom hodu	0.3 Nm
Prenosivi moment	25 Nm
Težina proizvoda	5270 g
Pogon koda sučelja	D60B
Kod sučelja Motor In	60H
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS