


Višestruki razdjelnik QSQ-1/4-4

Broj artikla: 153207

FESTO

Orijentacija 360°, 4 odvojka.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	2,6 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Oplaštenje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Veličina pakiranja	1
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 6 bar
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 14 bar
Maritime classification	see certificate
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::-] Voda prema izjavi dobavljača na stranicama www.festo.com
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Težina proizvoda	21 g
Broj odlaza	4
Broj dovoda	1
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj R1/4
Pneumatski priključak 2	za gibljivu cijev vanjskog promjera 4 mm
Boja, prsten za otpuštanje	plavo
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nehrđajući