


Manometar MA-15-10-QS-6

Broj artikla: 153384

FESTO

s pokaznom jedinicom bara i psi.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Pokazno područje [bara]	0 ... 10 bar
Nazivna veličina, manometar	15
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdonovom cijevi bez mjernog mehanizma
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pogonski medij	Inertni plinovi neutralne tekućine
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Faktor izmjeničnog opterećenja	0,66
Klasa točnosti mjerenja	5
Mehanička zaštita	IP53
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Položaj priključka	Stražnja strana centrična
Pneumatski priključak	QS-6
materijali u dodiru s medijem	Mjed
Material of threaded plug	Mjed
Material housing	Čelik
Material screen	PC
Boja, kućište	crno
Težina proizvoda	10 g
Uputa o mediju pogona i upravljanja	bez acetilena bez kisika