

Provjeriti ventil HB-M5-QS-4

Broj dijela: 153445

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	QS-4
Pneumatski priključak 2	M5
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Normalni nazivni protok	144 l/min
Radni tlak	-1 bar...10 bar
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Materijal za kućište	Mesing, niklani
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Otvoreni min Diferencijalni tlak	0.1 bar
Zatvori min Diferencijalni tlak	0.2 bar
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Težina proizvoda	7.2 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS