

Provjeriti ventil HA-1/8-QS-8

Broj dijela: 153452

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Funkcija ventila | Nepovratna funkcija |
| Pneumatski priključak 1 | R1 / 8 |
| Pneumatski priključak 2 | QS-8 |
| Vrsta montaže | može se uvrnuti |
| Normalni nazivni protok | 331 l/min |
| Radni tlak | -1 bar...10 bar |
| Temperatura okoline | 0 °C...60 °C |
| Materijal za kućište | Mesing, niklani |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Otvoreni min Diferencijalni tlak | 0.1 bar |
| Zatvori min Diferencijalni tlak | 0.2 bar |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Težina proizvoda | 22 g |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |