

Povratni ventil H-QS-6

Broj artikla: 153463

FESTO

Ovaj tip prikladan je za vakuum.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	QS-6
Pneumatski priključak 2	QS-6
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Normalni nazivni protok	282 l/min
Pogonski tlak	-1 ... 10 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Material housing	Anodised aluminij
Boja, kućište	crno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Min. Diferencijalni tlak, otvaranje	0,1 bar
Min. Diferencijalni tlak, zatvaranja	0,2 bar
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	10 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno