


Zaporni ventil HE-2-1/2-QS-12

Broj dijela: 153474

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Funkcija ventila | 2/2 bistabilan |
| Pneumatski priključak 1 | R1 / 2 |
| Pneumatski priključak 2 | QS-12 |
| Vrsta aktiviranja | ručno |
| Vrsta montaže | neobavezno: Izravno pričvršćivanje kroz otvor Direct mounting via thread |
| Normalni nazivni protok | 834.3 l/min |
| Nazivna veličina | 7.7 mm |
| Radni tlak | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar |
| Temperatura okoline | 0 °C...60 °C |
| Materijal za kućište | PBT ojačan |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Princip brtvljenja | mekana |
| Položaj montaže | po želji |
| Konstruktivna struktura | Klipni ventil |
| Vrsta poreza | izravno |
| Smjer strujanja | reverzibilan |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Klasa čiste sobe | Klasa 4 prema ISO 14644-1 |
| Srednja temperatura | 0 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 86 g |
| Materijal otvora za uvrtnje | Niklani mesing |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalne brtve | NBR |