

Zaporni ventil HE-3-QS-12

Broj artikla: 153478

FESTO

Ovaj tip prikladan je za vakuum.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 bistabilan
Pneumatski priključak 1	QS-12
Pneumatski priključak 2	QS-12
Način aktiviranja	ručno
Vrsta pričvršćenja	Izravna ugradnja pomoću prolaznih rupa Ugradnja vodova po izboru:
Normalni nazivni protok	788,4 l/min
Nazivni promjer	4,7 mm
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak	-0,95 ... 10 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Material housing	PBT ojačan
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Funkcija odlaznog zraka	ne prigušuje se
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Vrsta upravljanja	direktno
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistog prostora	ISO class 4
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	47 g
Pneumatski priključak 3	nije obuhvaćeno
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR