

# Kuglasti ventil QH-QS-4-1/8

Broj dijela: 153486

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	2/2 bistabilan
Pneumatski priključak 1	R1 / 8
Pneumatski priključak 2	QS-4
Vrsta aktiviranja	ručno
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Normalni nazivni protok	235 l/min

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	2.5 mm
Radni tlak	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: :: -]
Princip brtvljenja	mekana
Konstruktivna struktura	Kuglasti ventil
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Težina proizvoda	14 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS