


Regulator diferencijalnog tlaka LRL1-1/8-QS-4

Broj dijela: 153499

FESTO



Podatkovni list

Svojtvo	Vrijednost
Funkcija kontrolera	Konstanta diferencijalnog tlaka s obrnutim strujnim ponašanjem
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	QS-4
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Nominalni protok otvoren	100 l/min
Raspon regulacije tlaka	2 bar...6 bar
Ulazni tlak 1	0 MPa...0.9 MPa 0 bar...9 bar 0 psi...130.5 psi
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Materijal za kućište	PBT ojačan
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Brava za aktiviranje	Matica za zaključavanje
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	direktno upravljani regulator klipa s kontinuiranom opskrbom tlakom
Nazivni protok zatvoren	96 l/min
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Težina proizvoda	19 g
Materijal otvora za uvrtnje	Niklani mesing
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za brtvljenje navoja	PTFE