

# T utični priključak QSTL-3/8-3/8-U

Broj artikla: 153720

FESTO

zakretno 360°, vanjski navoj s vanjskim šestobridom  
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.  
Napušten tip. Isporuka do 2011.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	6,7 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Oplaštenje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina pakiranja	1
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Pogonski tlak	-0,95 ... 10 bar
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak Vakuum
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Dozvola	Germanischer Lloyd
Maks. pritezni moment	24 Nm
Broj odlaza	2
Broj dovoda	1
Pneumatski priključak, dovod	Vanjski navoj NPT3/8-18
Pneumatski priključak, odvojak	za savitljivu cijev vanjskog promjera 3/8"
Boja, prsten za otpuštanje	sivo
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	PBT
Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje	POM
Informacija o materijalu, brtva savitljive cijevi	NBR
Informacija o materijalu, stezni segment savitljive cijevi	visokolegirani čelik, nehrđajući