

# Višestruki razdjelnik QSQ-1/8-5/32-U

Broj artikla: 153810

FESTO

Orijentacija 360°, 4 odvojka.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	2,6 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Oplaštenje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Veličina pakiranja	1
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	8 Nm
Težina proizvoda	20 g
Broj odlaza	4
Broj dovoda	1
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj 1/8 NPT
Pneumatski priključak 2	za savitljivu cijev vanjskog promjera 5/32"
Ambient temperature Fahrenheit	14 ... 140 °F
Boja, prsten za otpuštanje	sivo
Material of threaded plug	Mjed poniklana
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nehrđajući