

# Utični tuljak QSH-3/16-5/32-U


Broj artikla: 153823

FESTO

s redukcijom.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.

Napušten tip. Isporuka do 2011.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                           | Vrijednost                                       |
|------------------------------------|--|
| Položaj ugradnje                   | proizvoljno                                      |
| Veličina pakiranja                 | 1  |
| Konstruktivna struktura            | Protutaktni princip                              |
| Pogonski tlak                      | -0,95 ... 10 bar                                 |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi | -0,95 ... 10 bar                                 |
| Pogonski medij                     | filtrirani komprimirani zrak<br>Vakuum           |
| Klasa korozione otpornosti KBK     | 1  |
| Temperatura okoline                | -10 ... 60 °C                                    |
| Dozvola                            | Germanischer Lloyd                               |
| Težina proizvoda                   | 0,5 g  |
| Pneumatski priključak              | Utični tuljak QS-5/32"<br>Utični tuljak QS-3/16" |
| Boja, prsten za otpuštanje         | sivo   |
| Materijal - napomena               | RoHS sukladno                                    |
| Informacija o materijalu, kućište  | PBT  |