



# Zaporni ventil HE-2-1/2-QS-1/2-U

Broj artikla: 153992

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	2/2 bistabilno
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Pneumatski priključak 2	QS-1/2
Način aktiviranja	ručno
Vrsta pričvršćenja	Izravna ugradnja pomoću prolaznih rupa Izravna ugradnja pomoću navoja po izboru:
Normalni nazivni protok	812,7 l/min
Nazivni promjer	4,7 mm
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak	-0,95 ... 10 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Material housing	PBT ojačan
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Vrsta upravljanja	direktno
Smjer strujanja	reverzibilno
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistog prostora	ISO class 4
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	87 g
Material of threaded plug	Mjed poniklana
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR