


Držač senzora DASI-Q11-40-A-SR

Broj artikla: 1548054

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	40
Oblik	za T utor
Konstruktivna struktura	Senzorska letva
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	62 g
Vrsta pričvršćenja	stegnuto u T utoru s prolaznim provrtom i vijkom s utorskim klizačima
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material screws	Čelik pocinčano