

# Servomotor EMMS-AS-70-MK-HS-RR

Broj artikla: 1550986

FESTO

bez prigona



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Temperatura okoline	-40 ... 40 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Odgovara normi	IEC 60034
Klasa zaštite izolacije	F
Klasa dimenzioniranja prema EN 60034-1	S1
Nadzor temperature	PTC otpor
Mehanička zaštita	IP54
Izvedba vratila s ravnim klinom	DIN 6885 A 4 x 4 x 16
Tehnika električnog priključka	Utikači
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozije otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Dozvola	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica
Nazivni pogonski napon DC	565 V
Nazivni napon DC	565 V
Vrsta spajanja navoja	Zvijezda unutarnja
Number of pole pairs	4
Okretni moment mirovanja	2,53 Nm
Nazivni okretni moment	2,26 Nm
Vršni okretni moment	8,55 Nm
Nazivna brzina vrtnje	4.400 1/min
Maks. brzina vrtnje	4.960 1/min
Nazivna snaga motora	1.044 W
Nazivna struja, motor	1,7 A
Vršna struja	7,4 A
Motorska konstanta	1,333 Nm/A
Naponska konstanta, linijska	80,49 mVmin
Otpor navoja faza-faza	16,294 Ohm
Induktivitet navoja faza-faza	30,834 mH
Sveukupni moment tromosti gonjene strane	0,62 kgcm <sup>2</sup>
Težina proizvoda	2.790 g
Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila	75 N
Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila	200 N
Davač položaja rotora	Resolver
Sučelje rotirajućeg enkodera	SIN/COS analogni signal
Princip određivanja položaja rotirajućim enkoderom	induktivno
MTTF, podkomponenta	80 godina, okretni enkoder položaja
MTTFd, podkomponenta	160 godina, okretni enkoder položaja