

Nasadni priključak savitljive cijevi N-1/8-P-6-MS

Broj artikla: 15630

FESTO

Mjedena izvedba



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	4,5 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Brtveni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	Ravni oblik
Veličina pakiranja	10
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	5 Nm
Težina proizvoda	9 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/8
Pneumatski priključak 2	For tubing internal diameter 6 mm
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Mjed