

Mlaznica za crijevo N-3/4-P-19-MS

Broj dijela: 15638

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Nazivna veličina | 16.5 mm |
| Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici | Brtveni prsten |
| Položaj montaže | po želji |
| Konstrukcija | ravnog oblika |
| Veličina spremnika | 1 |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon | -0.95 bar...16 bar |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Maksimalni moment zatezanja | 40 Nm |
| Težina proizvoda | 96 g |
| Pneumatski priključak 1 | Vanjski navoj G3/4 |
| Pneumatski priključak 2 | For tubing I.D. 19 mm |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal za kućište | Mesing |