

Servomotor EMMS-AS-55-SK-LS-TM-S1

Broj artikla: 1569755

FESTO

bez prigona



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Temperatura okoline | -10 ... 40 °C |
| Temperatura ležaja | -20 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 90 % |
| Odgovara normi | IEC 60034 |
| Klasa zaštite izolacije | F |
| Klasa dimenzioniranja prema EN 60034-1 | S1 |
| Nadzor temperature | PTC otpor |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Izvedba vratila s ravnim klinom | DIN 6885 A 3 x 3 x 14 |
| Tehnika električnog priključka | Utikači |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| Dozvola | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica |
| Nazivni pogonski napon DC | 360 V |
| Nazivni napon DC | 360 V |
| Vrsta spajanja navoja | Zvijezda unutarnja |
| Number of pole pairs | 4 |
| Okretni moment mirovanja | 0,49 Nm |
| Nazivni okretni moment | 0,34 Nm |
| Vršni okretni moment | 1,65 Nm |
| Nazivna brzina vrtnje | 7.400 1/min |
| Maks. brzina vrtnje | 9.800 1/min |
| Nazivna snaga motora | 261 W |
| Nazivna struja, motor | 0,83 A |
| Vršna struja | 4,3 A |
| Motorska konstanta | 0,406 Nm/A |
| Naponska konstanta, linijska | 26 mVmin |
| Otpor navoja faza-faza | 20,9 Ohm |
| Induktivitet navoja faza-faza | 15,6 mH |
| Sveukupni moment tromosti gonjene strane | 0,11 kgcm ² |
| Težina proizvoda | 1.300 g |
| Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila | 75 N |
| Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila | 140 N |
| Davač položaja rotora | Apsolutni multi-turn encoder |
| Sučelje rotirajućeg enkodera | EnDat 22 |
| Princip određivanja položaja rotirajućim enkoderom | induktivno |
| Očitavanje davača položaja rotora | 19 Bit |
| MTTF, podkomponenta | 76 godina, okretni enkoder položaja |
| MTTFd, podkomponenta | 152 godina, okretni enkoder položaja |